

Garant**CerRapid-katkaisulaikka ERIKOISKAPEA, teräs, INOX, Kiekon Ø: 115mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	563256 115
GTIN	4062406162313
Tuoteluokka	51M

Kuvaus**Malli:**

Itsestään teroittuva **keramiikkarae (CER)** ja erikoissuunniteltu **erittäin tehokas sidontajärjestelmä** mahdollistavat **moninkertaisen hiontatuloksen äärimmäisen viileällä hionnalla** verrattuna perinteisiin katkaisulaikkoihin (A).

- **Erittäin tehokas nopean katkaisuleikkuun ansiosta.**
- **Optimaalinen tasapaino vähäisellä voimalla toimivan erittäin pehmeän leikkuun ja pitkän käyttöiän välillä.**

Erittely:**CER60Q-BF.****Huomautus:**

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi.

Tekninen kuvaus

Kiekon Ø	115 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Koostumus	CER60Q-BF

Muoto	41
Laikan leveys	1 mm
Enimmäiskierrosluku	13300 min ⁻¹
Muodon kuvaus	suora
Paksuudelle	3 - 5 mm
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	Teräs
optimoitu materiaalille	INOX
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

