

**Garant****GARANT Master Alu PickPocket TKM-rouhintajyrsin HPC, DLC, Ø e8 DC: 7,7mm****Tilautiedot**

Tilausnumero	202004 7,7
GTIN	4062406125943
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:**

Uusimman sukupolven DLC-pinnoite sp<sup>2</sup>.

Rouhintaan ja viimeistelyyn.

Enintään 2 × D umpimateriaaliin korkeimmilla syöttönopeuksilla ja hyvin tasaisella käynnillä.

Suurimmat syöttönopeudet mahdollisia kohtisuorassa upotuksessa.

Rampit mahdollisia 45° kulmaan saakka.

**Etu:**

**Optimoitu uramuoto, epäkeskinen takareunan hionta, suuret lastu-urat.**

**Tekninen kuvaus**

Varsi	DIN 6535 HA, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
HammaslukuZ	3
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub> mukaan lukien kavennus	25 mm
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HA
Nousukulma	42 astetta
Kavennuksen Ø D <sub>1</sub>	7,5 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	7,7 mm

syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Syöttö $f_z$ särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,1 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Terän pituus $L_c$	19 mm
Syöttö $f_z$ uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,07 mm
Kulmapyöristys $r_v$	0,2 mm
Sarja	Master Alu
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	W
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alu	soveltuu	550 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	450 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	200 m/min	N
PE-HD	soveltuu	160 m/min	N
PA 66	soveltuu	200 m/min	N

PEEK	soveltuu	150 m/min	N
PF 31	soveltuu	130 m/min	N
PVDF GF20	soveltuu	180 m/min	N
POM GF25	soveltuu	160 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	150 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	130 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	300 m/min	N
Cu	soveltuu	160 m/min	N
CuZn	soveltuu	200 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB