

Garant**NC-paikoituspora HSS-E-PM 90° N, pinnoittamaton, Ø DC h6: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	112010 20
GTIN	4045197741462
Tuoteluokka	11A

Kuvaus**Malli:**

≥ Ø 6 mm, DIN 1835-B -standardin mukainen väntiötaso.

Tarkka keskiosan kärkihionta, jossa on kapea poikkisärmä – helppo aloitusreikäporaus ja hyvä muototarkkuus keskiöporauksessa. Erittäin luja lyhyiden lastu-urien ansiosta.

Suurteho-NC-paikoituspora.

Lastuamisaine jauhemetallurgista materiaalia **vaativiin kohteisiin** takaa pitkän käyttöiän ja täsmällisen keskitystarkkuuden. Erittäin hyvä hankauksenkesto ruostumattomilla teräksillä.

Huomautus:

Käytä varsinaisen porauksen halkaisijan kierroslukua (ei yleensä poran ulkohalkaisijalle).

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	131 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,07 mm/kierr,
varren Ø D _s	20 mm
Nimellis-Ø D _c	20 mm
Varren toleranssi	h6
Lastu-urien pituus L _c	40 mm
Varsi	DIN 1835 B, h6
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E PM
Standardi	Tehdasnormi

tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h6
Kärkikulma	90 astetta
Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Keskiöpöra

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	50 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	45 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	33 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	14 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	M
CuZn	soveltuu	88 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		