

Garant**Elektroninen vääntömomenttiavain, jossa digitaalinen asteikkomittakello,
Suurin kiristysmomentti: 200Nm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	655550 200
GTIN	4045197727855
Tuoteluokka	61E

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tarkka elektroninen vääntömomenttiavain, digitaalinen asteikkomittakello. Runko terästä, mattakromattu, kiinteä suunnanvaihtoräikkä, jossa on poistonuppi. Nm-arvon digitaalinen näyttö ja akun näyttö. Yksi ohjaukspainike käynnistykseen ja palauttamiseen, automaattinen sammutus 2 minuutin viiveellä.

Mittayksikkö: Nm, lbfft.

- **Suuntaa vaihtava räikkä ja irrotusmekanismi.**
- **Näyttö paristonäytöllä.**
- **Painike On / Reset -toiminnolle.**
- **Mini-USB-liitäntä lataamista varten.**
- **Ergonomisesti uritettu kahva.**

3,5 tuuman TFT-näyttö kaksoisasteikolla (Nm-lbfft).

Toiminto:

Saavutettu arvo luetaan työvaiheen aikana mittakellosta, kun taas loppuarvo tallentuu myöhäisempää lukemista varten.

Näyttö: Peak (huippuarvo) ja Track (jatkuva).

Käyttö:

Ruuvien valvottuun kiristämiseen ja tarkastusmittauksiin.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tarkkuus:

Myötäpäivään $\pm 2\%$, vastapäivään $\pm 3\%$.

Käyttötiedot:**Piirustuksen ja kaavan selite:**

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Toimituksen sisältö:

Mini-USB-latauskaapeli TFT-näyttöä varten. Mukana kestävä muovilaukku

Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

Näyttötarkkuus	0,1 Nm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Suurin kiristysmomentti	200 Nm
Paino	1470 g
Mittaustarkkuus vääntömomentti	± 2 %
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±3 %
Vääntömomenttialue	40 - 200 Nm
Vääntömomenttialue	30 - 150 lbfft
näytön halkaisija	3,5 tuuma
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Lukema valittavissa	Nm
Laukaisuarvon säädettävyys	Ei säädettävissä
Kokonaispituus L	535 mm
Palaute	osoittava
Laukaisuarvon asetus	Maksimiosoitin
Mittaustapa	Vääntömomentti
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [L_3]	447 mm
Liitännämuoto	vääntöneliö (räikkä)
Näyttö	digitaalinen
Standardi	DIN EN ISO 6789

Kalibrointi	O3
Kiristysuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tiedot tallennettavissa	ei
mittaustekniikka	elektroninen
Paristotyyppi	LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Momenttiavain

Palvelut

DAkS-kalibrointiMomenttiavain, molemminpuolinen Suurin kiristysmomentti 1000/2 Nm	020040 1000/2
KalibrointiMomenttiavain, molemminpuolinen Suurin kiristysmomentti 400/2 Nm	020030 400/2

Tarvikkeet

Coin-Driver Terän pituus 45 mm	664310 45
Varaosasarja räikille Vääntönelikulma 1/2 tuuma	655556 1/2
Coin-Driver, lyhyt Terän pituus 45 mm	664311 45