



TKM-tehopora, lieriövarsi DIN 6535 HE, TiN, Ø DC h7: 6,6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	123108 6,6
GTIN	4045197450524
Tuoteluokka	12E

Kuvaus

Malli:

Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto – siksi kärjen keskitystarkkuus on **erittäin hyvä**. Suorat pääsärmät, kevyesti pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 123109.

Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm ²	0,15 mm/kierr,
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D _c	6,6 mm
Lastu-urien pituus L _c	76 mm
Varren toleranssi	h6
Toleranssi, nimellis-Ø	h7
varren Ø D _s	8 mm
Kokonaispituus L	114 mm
Standardi	Tehdasnormi
suositeltu suurin poraussyvyys L ₂	66,1 mm
Pinnoitus	TiN
Lastuava aine	TKM

Malli	8xD
Kärkikulma	135 astetta
Varsi	DIN 6535 HE, h6
Sisäjäähditys	kyllä, 25 baaria
Värirenkas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	175 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	135 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	105 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	85 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	75 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	45 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	30 m/min	M
GG(G)	soveltuu	65 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		