

Garant**TKM-jyrsin, pinnoittamaton, Ø h10 DC: 1mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	201043 1
GTIN	4045197746115
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:****Suuri lastutila esteettömään lastujen poistoon.**Erikoismuoto **alumiinin työstöön.****Käyttö:**Erityisesti **alumiinin jyrsintään, upotukseen ja muotojyrsintään.****Tekninen kuvaus**

syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Terän Ø D _c	1 mm
varren Ø D _s	3 mm
HammaslukuZ	1
Toleranssi, nimellis-Ø	h10
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Syöttö f _z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,004 mm
Kokonaispituus L	75 mm
Terän pituus L _c	8 mm
Nousukulma	26 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	170 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	125 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	100 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	170 m/min	N
PE-HD	soveltuu	120 m/min	N
PA 66	soveltuu	140 m/min	N
PEEK	soveltuu	120 m/min	N
PF 31	soveltuu	100 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	170 m/min	N
Cu	soveltuu	130 m/min	N
CuZn	soveltuu	160 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		