

Garant**TKM-jyrsin, TiAlN, Ø e8 DC: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202725 12
GTIN	4045197746498
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

Ilman lastuamissärmän 45° viistettä.**Tekninen kuvaus**

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	38 mm
Terän Ø D_c	12 mm
Hammasluku Z	4
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Terän pituus L_c	28 mm
varren Ø D_s	12 mm
Kokonaispituus L	84 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,08 mm
Kavennuksen Ø D_1	11,8 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm ²	0,06 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Varren muoto	HB
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta

Pinnoitus	TiAIN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	H
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	280 m/min	N
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	60 m/min	M
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		