

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, TiN, MF: M46X2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M46X2
GTIN	4062406152963
Tuoteluokka	10N

Kuvaus

Konekierretappi pohjarei'ille M46X2 Kierretyyppi: M/MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 44 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	44 mm
Kierteen syvyys	115 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	2 mm
Kierteen Ø	46 mm
Standardi	DIN 371
Kokonaispituus L	250 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H

Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	M/MF
varren $\varnothing D_s$	36 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen koko	46
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

