

Garant**Konekalvin Halkaisija ja sovite konfiguroitavissa, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	162830 4
GTIN	4062406166335
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Malli:**

Etuleikkaava konekalvin mahdollistaa mahdollisimman **täsmällisen sovitetarkkuuden**. **Optimoitu etuleikkuu** mahdollistaa **tarkan ja suoran** reiän. **Suorat ja pitkät leikkaukset** optimaaliseen lastunpoistoon.

Käyttö:

Aikaisemmassa reikätyöstössä muodostuneiden pienien paikoitusvirheiden korjaamiseen. Täsmällisesti kohdistettujen, peräkkäisten reikien tekemiseen. Kun porattavien reikien tulee olla erittäin suoria. Reiän pohjaan asti tehtävään ja läpireikien kalvintaan.

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	4 mm
Ø-alue	3,651 - 4,2 mm
Otsakatkaisu	1,7 mm
Ulkonema L ₁	44 mm
Terien lkm Z	6
Terän pituus L _c	16 mm
Kokonaispituus L	75 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi

Sisäjähdytys	ei
Varsi	Lieriövarsi, e9
Värirenas	vihreä
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	25 m/min	N
Alu	soveltuu	15 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	10 m/min	P
GG(G)	soveltuu	10 m/min	K
CuZn	soveltuu	20 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		