

simatherm
smart mounting

Induktiolämmityslaite



Tilaustiedot

Tilausnumero	883965
GTIN	2050001919236
Tuoteluokka	86H

Kuvaus

Malli:

Keskikokoinen simatherm®-induktiolämmityslaite rullalaakereille ja muille renkaanmuotoisille metalliosille, joiden reikä on korkeintaan 400 mm. Rullalaakerit tai muut renkaanmuotoiset metalliosat voidaan lämmittää valmistajan suosittelemaan 110 °C:n lämpötilaan automaattisella aika- ja lämpötilasäädöllä. Pienikokoinen rakenne – paino 3 magneettipäineen vain 35 kg.

Käyttö:

Nopea ja kohdennettu rullalaakereiden, hammaspyörien, holkkien yms. lämmitys. Säästävään ja turvalliseen akselien, tappien yms. asennukseen.

Toimituksen sisältö:

Lämmityslaite, 3 magneettipäätä, lämpötila-anturi ja kuumuudelta suojaavat käsiineet.

Jännite: 230 V

Teho: 3,7 kW

Työkappaleen sisä-Ø alk.: 20 mm

Työkappaleen ulko-Ø enint.: 400 mm

Työkappaleen enimmäispaino: 80 kg

Lämpötilan säätöalue: 20 - 250 °C

Tekninen kuvaus

Työkappaleen sisä-Ø alk.	20 mm
--------------------------	-------

Lämpötilan säätöalue	20 - 250 °C
Teho	3,7 kW
Jännite	230 V
Työkappaleen ulko-Ø enint.	400 mm
Työkappaleen enimmäispaino	80 kg
Pituus	420 mm
Leveys	280 mm
Korkeus	345 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Induktiolämmitin