

Garant
GARANT Master Alu TKM-varsijyrsin HPC, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 2Mmm

Tilaustiedot

Tilausnumero	201070 2M
GTIN	4062406184988
Tuoteluokka	11Z

Kuvaus
Malli:

Tarkasti tasapainotetut terät, sopivat erittäin hyvin käyttöön **nopeasti pyörivien karojen** kanssa. Erityinen geometria optimoituun lastunpoistoon **uudella tasapainotusmenetelmällä**. Erittäin tasainen käynti takaa **erinomaisen pinnanlaadun**.

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Nousukulma	30 astetta
Hammasluku Z	1
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Tasapainotusluokka varrella	G 1,8, HA
Syöttö f _z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,02 mm
Varsi	Lieriövarsi
Terän pituus L _c	5 mm
Syöttö f _z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,04 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Terän Ø D _c	2 mm
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta

Sarja	Master Alu
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	$0,5 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	180 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	140 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	105 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	180 m/min	N
PE-HD	soveltuu	130 m/min	N
PA 66	soveltuu	150 m/min	N
PEEK	soveltuu	130 m/min	N
PF 31	soveltuu	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Cu	soveltuu	140 m/min	N
CuZn	soveltuu	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		

ilma

Palvelut

sopii rajoituksin

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB