

Garant**Kopiointijyrsin, täyskovametalli pitkä, Lieriövarsi, Ø D: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212590 16
GTIN	4045197761378
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta. Paras vaihtotarkkuus taattu: $\pm 0,015$ mm.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviehistelytehtäviin.

Täyskovametalli – suurille työstösyvyyksille ja värinänvaimennukseen.

Huomautus:

Kierrosluku laskettava vaikuttavan Ø:n D_w mukaisesti. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D_c	16 mm
Terien lkm Z	2
Ø d_1	14 mm
Varren Ø D_s h6	16 mm
Ulkoneman pituus L_1	40 mm
Kääntöterän ruuvi	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	140 mm
Sisäjähdytys	kyllä
varren malli	Lieriövarsi

Jyrsintäkäyttö	Kopiojyrsintä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0
Kiinnitysruuvi	219872