

**Garant****Kopiointijyrsin, täyskovametalli erik. pitkä, Lieriövarsi, Ø D: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212592 10
GTIN	4045197761453
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta. Paras vaihtotarkkuus taattu:  $\pm 0,015$  mm.

**Käyttö:**

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviimeistelytehtäviin.

**Täyskovametalli** – suurille työstösyvyyksille ja värinänvaimennukseen.

**Huomautus:**

Kierrosluku laskettava vaikuttavan Ø:n  $D_w$  mukaisesti. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø $D_c$	10 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	50 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	150 mm
Varren Ø $D_s$ h6	10 mm
Kääntöterän ruuvi	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Ø $d_1$	8,8 mm
Terien lkm Z	2
Sisäjäähdytys	kyllä
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Kopiojyrsintä

Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

---

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kiinnitysruuvi	219874