


Garant**TKM-jyrsin, TiAlN, Ø e8 DC: 18mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	202725 18
GTIN	4045197746542
Tuoteluokka	11X

Kuvaus

Malli:

Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

Ilman lastuamissärmän 45° viistettä.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	18 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	45 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Kavennuksen Ø D ₁	17,8 mm
Varren muoto	HB
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Terän pituus L _c	36 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm ²	0,08 mm
Kokonaispituus L	100 mm
varren Ø D _s	18 mm
HammaslukuZ	4
Syöttö f _z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,1 mm
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta

Pinnoitus	TiAIN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	H
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	280 m/min	N
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	60 m/min	M
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		