

Garant**Konekierretappi HSS-E muoto C, höyrytetty, M: M36****Tilaustiedot**

Tilausnumero	135850 M36
GTIN	4045197746818
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Muoto C** (2–3 kierteen etuviiste).

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 4 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 32 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	36 mm
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	200 mm
Terien lkm Z	4
varren Ø D _s	28 mm
Lastu-urien määrä	4
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	4 mm

Alkureiän Ø	32 mm
Varren nelikulmio □	22 mm
Kierteen syvyys	108 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M36
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Uni	soveltuu		

Ölly	soveltuu
märkä enintään	sopii rajoituksin