

**Garant**

**Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty, asetettu vääntömomentti:  
0,38Nm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	211750 0,38
GTIN	4045197764256
Tuoteluokka	21B

**Kuvaus****Malli:**

Momenttiruuvitaltta tukevalla 2K-poikittaisvääntimellä ja kiinteällä vääntömomentilla. Vääntömomentti on kiinteästi säädetty. Kiinnityksessä kestopagneetit.

**Toiminto:**

Kun asetettu vääntömomentti on saavutettu, ruuvitaltta laukeaa **kuuluvasti ja tuntuvasti**. Irrotuksen kautta käyttäjälle kerrotaan selvästi, että asetettu arvo on saavutettu.

**Käyttö:**

Yhdessä **1/4 tuuman Bits-kärkien** kanssa, joissa on **C 6,3** - tai **E 6,3-varsi**, esim. **Torx Plus® -kärki** nro **674252**. Ihanteellinen kääntöterien tarkkaan kiinnitykseen määritetyllä kiristysmomentilla.

**Standardi:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Huomautus:**

Toimitus **ilman** Bit-terää.

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

**Tekninen kuvaus**

Terän pituus	50 mm
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±15 %
asetettu vääntömomentti	0,38 Nm
Bit-teräistukka	D 6,3
Bit-teräistukka	F 6,3
Standardi	DIN EN ISO 6789
Laukaisuarvon säädettävyys	Ei säädettävissä
Kokonaispituus L	107 mm
Mittaustapa	Vääntömomentti
Lukema valittavissa	Nm
Laukaisuperiaate	mekaaninen pitkä laukaisu
Liitäntämuoto	Teränpidike 1/4 tuuma
Palaute	irrottava
Laukaisuarvon asetus	esiasetettu
Kiristyssuunta	Kiristys myötäpäivään
Tiedot tallennettavissa	ei
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen
mittaustekniikka	mekaaninen
Tuotetyyppi	Momenttiruuvitaltta

## Tarvikkeet

"TQ-asema" – momenttiruuvitalttojen säilytysteline

659964