

Garant
TKM-jyrsin HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 6 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	202993 6
GTIN	4045197766724
Tuoteluokka	11X

Kuvaus

TKM-jyrsin HPC 6 mm Toleranssi, nimellis-Ø: e8
 HammaslukuZ: 4
 Nousukulma: 40 astetta
 syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora
 Varsi: DIN 6535 HB, h6
 HammaslukuZ: 4
 Terän pituus L_c : 10 mm
 Kokonaispituus L: 54 mm
 varren Ø D_s : 6 mm
 Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa: 0,4 mm
 Syöttö f_z uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm²: 0,025 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	54 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
HammaslukuZ	4
Terän Ø D_c	6 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,4 mm
Terän pituus L_c	10 mm
Syöttö f_z särmäykseen INOXissa > 900 N/mm ²	0,03 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm ²	0,025 mm

syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Nousukulma	40 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	$0,5 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirenkas	sininen
Tuotetyyppi	Varsijyrin