

Garant**GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 52/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215575 52/6
GTIN	4045197750761
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho.**

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Huomautus:

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava. GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2, käytetään** terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219826 (8IP; 2,2 Nm)
-----------------------	----------------------

Kiinnitysreiän \emptyset	22 mm
Terän $\emptyset D_c$	52 mm
Terien lkm Z	6
Sopiva kääntöterä	AP.. 1335..
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,37 astetta
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,8 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	46,5 mm
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{min}$	101 mm
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{max}$	102 mm
Sarja	Softcut®
$\emptyset D_3$	49 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Sisjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP

674252 8IP

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm

211750 2,2