

Garant**Feedking-pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 35/5Lmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212902 35/5L
GTIN	4045197815606
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Dynaamisesti vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta. Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee.**

Etu:

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	35 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 070308
Kääntöterä-ruuvisarja	219810 (9IP; 2,2 Nm)
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	0,85 mm
Terien lkm Z	5
Ø D ₃	22 mm
Ulkoneman pituus L ₁	35 mm
Kokonaispituus L _{ges}	220 mm
Varren Ø D ₅ h6	32 mm
Sisäjähdytys	kyllä

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	57 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,82 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	21 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	0,85 mm
Sarja	FeedKing
Asetuskulma κ	10 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Vino sisäänsyöttö
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219810
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP	674252 9IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2