

**Garant****TKM-rouhintajyrin, DLC, Ø d11 DC: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	205331 12
GTIN	4045197767233
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:****Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.****Pyöreä pyällysprofiili.****Erityinen hionta ei-rautametallien työstöön.**Uusimman sukupolven **DLC-pinnoitteella sp<sup>2</sup>**.**Tekninen kuvaus**

Kavennuksen Ø D <sub>1</sub>	11,8 mm
Syöttö f <sub>z</sub> särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,09 mm
Kokonaispituus L	83 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	d11
Terän pituus L <sub>c</sub>	26 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub> mukaan lukien kavennus	38 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Syöttö f <sub>z</sub> uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,07 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,65 mm

HammaslukuZ	3
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili	WR
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alu	soveltuu	400 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	320 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	260 m/min	N
Cu	soveltuu	150 m/min	N
CuZn	soveltuu	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB