

**Garant****TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 16,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	122603 16,5
GTIN	4045197758446
Tuoteluokka	11E

**Kuvaus****Malli:**

Uusimman sukupolven **DLC-pinnoite sp<sup>2</sup>** ja sen **alhainen hankauskerroin** takaavat **erinomaisen lastunpoiston. Alumiinimateriaalien suurtehotyöstöön. Hyvä kohdistustarkkuus ja reiän tarkka pyöreys 6 ohjausviisteen ansiosta.**

**Huomautus:**

Lastu-urien pituus  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Tekninen kuvaus**

Varren toleranssi	h6
Lastu-urien pituus $L_c$	93 mm
Standardi	DIN 6537
Nimellis-Ø $D_c$	16,5 mm
Kokonaispituus L	143 mm
Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen	0,7 mm/kierr,
Terien lkm Z	2
Toleranssi, nimellis-Ø	h7
varren Ø $D_s$	18 mm
suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	68,3 mm
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM

Malli	6xD
tyyppi	W
Kärkikulma	135 astetta
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Semi-Standard	kyllä
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	360 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	350 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	150 m/min	N
PEEK	soveltuu	120 m/min	N
PVDF GF20	soveltuu	90 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	80 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	70 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	80 m/min	N
Cu	soveltuu	160 m/min	N
CuZn	soveltuu	200 m/min	N
GFK	soveltuu	80 m/min	N
CFK	soveltuu	80 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		

