

HOLEX**Digitaalinen työntömitta ABS, Mittausalue: 150HMmm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 412821 150HM |
| GTIN | 4045197770240 |
| Tuoteluokka | 42A |

Kuvaus**Malli:**

Suuri ja selkeä digitaalinäyttö. Mittauspinnat on hienohierretty. Digitaalinen työntömitta, **absoluuttinen asteikko**, nollausta ei tarvita. Elektroniikka kytkeytyy noin 5 minuutin kuluttua automaattisesti pois päältä ja kytkeytyy helposti työntämällä taas päälle.

- **Erittäin hyvä tarkkuus lasiasteikon ansiosta.**
- **Elektroniikka on erotettu rungosta ja asennettu suoraan työntöosaan. Mittausvoima siirtyy suoraan mittausleukaan. Näin työntömitta tuottaa vähemmän virheitä ja kestää pidempään.**
- **Kestävä metallikuori.**

Kovametallimittauspinnat sekä mittausleuoissa että -kärjissä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pariston nro 081560, tunnus CR2032.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|------------------|
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa |
| Mittausalue | 0 - 150 mm |
| Kalibrointi | A1 |
| Kotelon materiaali | Metalli |
| Leukapituus | 40 mm |
| Standardi | ISO 13385 |
| Syvyyssmitta | kulmikas 3,7×1,3 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Automaattinen sammutus | kyllä |
| Lukema | 0,01 mm |
| Lukema | 0,0005 tuuma |
| Mittauspinta | Kova-metalli |
| Syvyysmitta käytettävissä | kyllä |
| Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 mm |
| mittaustekniikka | digitaalinen |
| Raaka-aine | Jaloteräs, INOX |
| kaikki osat | Karkaistu |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |

Palvelut

| | |
|--|------------|
| KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm | 021000 200 |
| DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm | 021010 200 |

Tarvikkeet

| | |
|--|---------------|
| Syvyysmittapitimen ruuvi | 412230 |
| Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032 | 081560 CR2032 |
| Syvyysmittapitimen ruuvi | 412236 |