

Garant**Pyörivä keskiökärki vaihtopäälle, Tyyppi: 20****Tilastiedot**

Tilausnumero	320615 20
GTIN	4045197773623
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

- **Jousitettu malli aksiaaliseen pituuden tasaukseen työstön aikana.**
- **Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiiviste estää lian ja jäähdytysnesteen tunkeutumisen laakereihin.**

Lieriömäinen varsi sisäSORVAUSPITIMIIN, kiristysholkki-istukoihin tai hydraulikiristysistukoihin kiinnittämiseksi; toiseen revolveriin kiinnittämiseksi.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Joustava käyttö vaihdettavien päiden ansiosta. Yleiskäyttöön CNC-koneiden revolvereissa ja vastakaroissa.

Toimituksen sisältö:

Mukana poistohaarukka hylsyjen irrottamiseen.

Erikoistarvike:

Vaihdettavat päät nro 320625.

Tekninen kuvaus

Rungon Ø D	40 mm
Työkappaleen paino	200 kg

Kokonaispituus L	90 mm
Pyörintävirhe	0,01 mm
varren Ø D ₁	12 mm
Ø d	20 mm
Enimmäiskierrosluku	4000 min ⁻¹
Hyötypituus L ₁	41 mm
Joustoliike	2,4 mm
Sopii värikoodiin	K12
Sovitin	Varren Ø 20 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki

Tarvikkeet

Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 3	320625 3
Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 2	320625 2
Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 4	320625 4
Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 6	320625 6
Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 1	320625 1
Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 5	320625 5