

**Garant****Pyörivä keskiökärki vaihtopäälle, Tyyppi: 20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320617 20
GTIN	4045197773630
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

- **Jousitettu malli aksiaaliseen pituuden tasaukseen työstön aikana.**
- **Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiiviste estää lian ja jäähdytysnesteen tunkeutumisen laakereihin.**

Lieriömäinen varsi sisäsorvauspitimiin, kiristysholkki-istukoihin tai hydraulikiristysistukoihin kiinnittämiseksi; toiseen revolveriin kiinnittämiseksi.

**Kuvaus:**

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

**Käyttö:**

Joustava käyttö vaihdettavien päiden ansiosta. Yleiskäyttöön CNC-koneiden revolvereissa ja vastakaroissa.

**Erikoistarvike:**

Vaihdettavat päät nro 320625.

**Huomautus:**

Hylsyjen vaihto avaintasoilla kiertämällä vastasuuntaan.

**Tekninen kuvaus**

Enimmäiskierrosluku	3000 min <sup>-1</sup>
Rungon Ø D	44 mm

varren Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	51 mm
Joustoliike	3 mm
Ø d	20 mm
Pyörintävirhe	0,01 mm
Kokonaispituus L	118 mm
Työkappaleen paino	300 kg
Sopii värikoodiin	K12
Sovitin	Varren Ø 20 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki

## Tarvikkeet

Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 3	320625 3
Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 2	320625 2
Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 5	320625 5
Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 6	320625 6
Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 1	320625 1
Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 4	320625 4