

Garant**Pyörivä keskiökärki 60°/30°, Morsekartio: 5****Tilastiedot**

Tilausnumero	320647 5
GTIN	4045197774125
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

- Kevyt malli kapealla rungolla.
- Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.
- Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
- Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.
- Karkaistu ja hiottu morsekartiovarsi.

Pidennetty kärki, kärkikulma 60 / 30°.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Pääasiassa pienten ja erittäin pienten osien työstämiseen pienissä ja suurissa sorveissa.

Pidennetty kärki mahdollistaa sorvausterän esteettömän kulun työkappaleen tason puolelta.

Soveltuu erityisen hyvin kopiosorvaukseen.

Rungon Ø D: 58 mm

Hyötypituus B: 116 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 30 mm

suurin kärjen Ø 30° A: 12 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Kärjen pituus C: 48 mm

Tekninen kuvaus

Hyötypituus B	116 mm
Työkappaleen paino	1400 kg
Morsekartio	MK5
suurin kärjen \varnothing 60° A	30 mm
Kärjen pituus C	48 mm
Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Rungon \varnothing D	58 mm
Enimmäiskierrosluku	4000 min ⁻¹
suurin kärjen \varnothing 30° A	12 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki