

**Garant****Pyörivä keskiökärki 60°/30°, Morsekartio: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320658 3
GTIN	4045197774309
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

- Varteen laakeroitu keskiöakseli läpikarkaistua terästä.
- Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.
- Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.
- Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
- Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.
- Koko työkalu karkaistu ja hiottu.

Pidennetty kärki, kärkikulma 60 / 30°.

**Kuvaus:**

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

**Käyttö:**

Sopii yhtä hyvin kaiken tyyppisiin sorveihin, rouhintaan ja hienosorvaukseen .

Pidennetty kärki mahdollistaa sorvausterän esteettömän kulun työkappaleen tason puolelta.

Soveltuu erityisen hyvin kopiosorvaukseen.

Rungon Ø D: 60 mm

Hyötypituus B: 106 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 24 mm

suurin kärjen Ø 30° A: 10 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Kärjen pituus C: 47 mm

**Tekninen kuvaus**

Rungon Ø D	60 mm
Morsekartio	MK3
Enimmäiskierrosluku	4300 min <sup>-1</sup>
Työkappaleen paino	400 kg
Hyötypituus B	106 mm
Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
suurin kärjen Ø 30° A	10 mm
Kärjen pituus C	47 mm
suurin kärjen Ø 60° A	24 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki