

Garant**Pyörivä keskiökärki vaihtopäille, Morsekartio: 5****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 321265 5 |
| GTIN | 4045197774460 |
| Tuoteluokka | 31Z |

Kuvaus**Malli:**

- **Pidennetty kärki ja kiristysmutteri, erityisesti CNC-koneisiin.**
- **Koko työkalu karkaistu ja hiottu.**
- **Erikoisrullalaakeri suurelle rasiukselle myös korkeilla kierrosluvuilla.**
- **Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.**
- **Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteensyn laakereihin.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Suurelle rasiukselle ja korkeille kierrosluvuille, erityisesti NC-koneille.

Joustava käyttö vaihdettavien päiden ansiosta. Yleiskäyttöön CNC-koneiden revolvereissa ja vastakaroissa.

Erikoistarvike:

Vaihtopäät nro 320627–320631.

Huomautus:

Hylsyjen vaihto avaintasoilla kiertämällä vastasuuntaan.

Kiristysmutteri NC-koneille kärjen irrottamiseksi vastakärkipinolista.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Enimmäiskierrosuku | 8000 min ⁻¹ |
| Työkappaleen paino | 1400 kg |
| Sopii värikoodiin | K18 |
| Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm |
| Pituus 1 | 82 mm |
| Ulko-Ø D ₁ | 18 mm |
| Morsekartio | MK5 |
| varren Ø D ₂ | 35 mm |
| L ₂ | 14 mm |
| Tuotetyyppi | Keskityskärki |

Tarvikkeet

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 2 | 320629 2 |
| Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 3 | 320629 3 |
| Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 4 | 320629 4 |
| Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 1 | 320629 1 |