

Garant**HiPer-Drill-leikkuupää Muoto E, HB7530, Lasku-Ø: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	231690 18
GTIN	4045197761095
Tuoteluokka	21M

Kuvaus**Malli:**

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon.
Muoto E 180° terä 142° keskityskärjellä ja suojavaisteellä 0,5 mm.

Käyttö:

DIN-ISO 273 -standardin mukaisille ruuvien läpirei'ille ja standardin DIN 74 s. 2 muodon H, J ja K mukaisille, keskim. malli.

Ruuveille standardien DIN 912, 6912 ja 7984, ISO 1207 (DIN 84) mukaisesti.

Huomautus:

Muita mittoja saatavana pyynnöstä. Työstöarvot koskevat peruselementtiä 5xD.

Tekninen kuvaus

Lasku-Ø	18 mm
sopii läpireiän Ø:lle	11 mm
DIN-lieriökanta-ruuveille	M10
Sarja	HiPer-Drill

Upotusviisteen kulma	180 astetta
Laji	HB7530
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	75 m/min	P
TOOLOX 33	soveltuu	40 m/min	H
TOOLOX 44	soveltuu	35 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	H
GG(G)	sopii rajoituksin	80 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		