

Garant**TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 4,7mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	122306 4,7
GTIN	4045197751256
Tuoteluokka	11E

Kuvaus**Malli:**

DLC-pinnoite sp² uusinta sukupolvea, **alhaisen hankauskertoimen** ansiosta **erinomainen lastunpoisto**. **Alumiinimateriaalien tehotyöstöön**. **Hyvä kohdistustarkkuus** ja **reiän tarkka pyöreys 6 ohjausviisteen ansiosta**.

Koot 1 - 1,5, 4 ohjausviistettä.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.

Malli **HB**: tilaus **nrolla 122307**.

Malli **HE**: tilaus **nroilla 122306 + 129100HE**.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Toleranssi, nimellis-Ø	h7
Varren toleranssi	h6
Standardi	DIN 6537 K
Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen	0,35 mm/kierr,
Lastu-urien pituus L _c	24 mm
Kokonaispituus L	66 mm
varren Ø D _s	6 mm
Nimellis-Ø D _c	4,7 mm

suositeltu suurin poraussyvyys L ₂	17 mm
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM
Malli	4xD
tyyppi	W
Kärkikulma	135 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Semi-Standard	kyllä
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	360 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	350 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	150 m/min	N
PEEK	soveltuu	120 m/min	N
PVDF GF20	soveltuu	90 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	80 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	70 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	80 m/min	N
Cu	soveltuu	160 m/min	N
CuZn	soveltuu	200 m/min	N
GFK	soveltuu	80 m/min	N
CFK	soveltuu	80 m/min	N

märkä enintään	soveltuu
märkä vähintään	soveltuu
Palvelut	
Varrenhionta Tyyppi HE	129100 HE