

Garant**TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 8,6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	122307 8,6
GTIN	4045197757005
Tuoteluokka	11E

Kuvaus**Malli:**

Uusimman sukupolven **DLC-pinnoite sp²** ja sen **alhainen hankauskerroin** takaavat **erinomaisen lastunpoiston. Alumiinimateriaalien suurtehotyöstöön. Hyvä kohdistustarkkuus ja reiän tarkka pyöreys 6 ohjausviisteen** ansiosta.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Tekninen kuvaus

Varren toleranssi	h6
varren Ø D _s	10 mm
Standardi	DIN 6537 K
Kokonaispituus L	89 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h7
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D _c	8,6 mm
Lastu-urien pituus L _c	47 mm
Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen	0,55 mm/kierr,
suositeltu suurin poraussyvyys L ₂	34,1 mm
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM

Malli	4xD
tyyppi	W
Kärkikulma	135 astetta
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Semi-Standard	kyllä
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	360 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	350 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	150 m/min	N
PEEK	soveltuu	120 m/min	N
PVDF GF20	soveltuu	90 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	80 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	70 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	80 m/min	N
Cu	soveltuu	160 m/min	N
CuZn	soveltuu	200 m/min	N
GFK	soveltuu	80 m/min	N
CFK	soveltuu	80 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		

