

Garant
TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 6,8mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	122603 6,8
GTIN	4045197757876
Tuoteluokka	11E

Kuvaus
Malli:

DLC-pinnoite sp² uusinta sukupolvea, **vähäisen hankauskertoimen** ansiosta **erinomainen lastunpoisto**. **Alumiinimateriaalien tehoyöstöön**. **Hyvä kohdistustarkkuus** ja **reiän tarkka pyöreys 6 ohjausviisteen ansiosta**.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	91 mm
Terien lkm Z	2
Varren toleranssi	h6
Standardi	DIN 6537
Toleranssi, nimellis-Ø	h7
varren Ø D _s	8 mm
Lastu-urien pituus L _c	53 mm
Nimellis-Ø D _c	6,8 mm
Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen	0,45 mm/kierr,
suositeltu suurin poraussyvyys L ₂	42,8 mm
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM

Malli	6xD
tyyppi	W
Kärkikulma	135 astetta
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Semi-Standard	kyllä
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	360 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	350 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	150 m/min	N
PEEK	soveltuu	120 m/min	N
PVDF GF20	soveltuu	90 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	80 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	70 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	80 m/min	N
Cu	soveltuu	160 m/min	N
CuZn	soveltuu	200 m/min	N
GFK	soveltuu	80 m/min	N
CFK	soveltuu	80 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		

