

Garant**TKM-rouhintajyrsin, DLC, Ø d11 DC: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	205331 20
GTIN	4045197767257
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:****Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.****Pyöreä pyällysprofiili.****Erityinen hionta ei-rautametallien työstöön.**Uusimman sukupolven **DLC-pinnoitteella sp²**.**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D _c	20 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
HammaslukuZ	3
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	54 mm
Terän pituus L _c	38 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	1,05 mm
Kavennuksen Ø D ₁	19,8 mm
Syöttö f _z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,14 mm
varren Ø D _s	20 mm
Kokonaispituus L	104 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,12 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6

Toleranssi, nimellis-Ø	d11
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili	WR
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	400 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	320 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	260 m/min	N
Cu	soveltuu	150 m/min	N
CuZn	soveltuu	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------