

Garant
TKM-rouhintajyrin, sisäjähdytys, DLC, Ø d11 DC: 8mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	205336 8
GTIN	4045197767271
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:
Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.
Pyöreä pyällysprofiili.
Erityinen hionta ei-rautametallien työstöön.
Sisäjähdytys.

Uusimman sukupolven **DLC-pinnoitteella sp²**.

Tekninen kuvaus

Kavennuksen Ø D ₁	7,8 mm
Terän Ø D _c	8 mm
HammaslukuZ	3
Syöttö f _z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,08 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,06 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Kokonaispituus L	63 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	d11
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Terän pituus L _c	16 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	27 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,45 mm

varren $\varnothing D_s$	8 mm
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili	WR
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	kyllä
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	400 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	320 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	260 m/min	N
Cu	soveltuu	150 m/min	N
CuZn	soveltuu	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
ilma	sopii rajoituksin		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------