

Garant

Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin, DLC, Ø e8 DC / R1: 8/0,3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	206071 8/0,3
GTIN	4045197766427
Tuoteluokka	11X

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven **DLC-pinnoitteella sp²**.

Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma, otsaleikkuusäteet.

Erittäin kestävä vahvistetun teräosan ansiosta.

Toleranssi: **R₁ = ±0,01 mm.**

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	8 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Terän Ø D _c	8 mm
Kavennuksen Ø D ₁	7,4 mm
Syöttö f _z kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,045 mm
Terän säde R ₁	0,3 mm
Syöttö f _z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,04 mm
Terän pituus L _c	9 mm
HammaslukuZ	2
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	54 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Nousukulma	30 astetta
Pinnoitus	DLC

Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,1×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Torusjyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	160 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	120 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	150 m/min	N
PE-HD	soveltuu	100 m/min	N
PA 66	soveltuu	120 m/min	N
PEEK	soveltuu	100 m/min	N
PF 31	soveltuu	90 m/min	N
PVDF GF20	soveltuu	110 m/min	N
POM GF25	soveltuu	100 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	90 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	90 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	100 m/min	N
Cu	soveltuu	100 m/min	N
CuZn	soveltuu	120 m/min	N

märkä enintään	soveltuu
märkä vähintään	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin
ilma	soveltuu

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------