

**Garant****Pyörivä keskiökärki 60°, Morsekartio: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320645 3
GTIN	4045197773661
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

- **Kevyt malli kapealla rungolla.**
- **Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.**
- **Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.**
- **Karkaistu ja hiottu morsekartioversi.**

Kärkikulma 60°.

**Kuvaus:**

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskioporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

**Käyttö:**

Pääasiassa pienten ja erittäin pienten osien työstämiseen pienissä ja suurissa sorveissa.

Rungon Ø D: 34 mm

Hyötypituus B: 64 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 15 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Kärjen pituus C: 19,5 mm

Enimmäiskierros-luku: 6000 min<sup>-1</sup>

**Tekninen kuvaus**

Hyötypituus B	64 mm
---------------	-------

Morsekartio	MK3
Enimmäiskierrosluku	6000 min <sup>-1</sup>
Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Kärjen pituus C	19,5 mm
Rungon Ø D	34 mm
Työkappaleen paino	400 kg
suurin kärjen Ø 60° A	15 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki