

Garant**Pyörivä keskiökärki 60°, Morsekartio: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320645 5
GTIN	4045197773685
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

- **Kevyt malli kapealla rungolla.**
- **Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.**
- **Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.**
- **Karkaistu ja hiottu morsekartioversi.**

Kärkikulma 60°.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskioporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Pääasiassa pienten ja erittäin pienten osien työstämiseen pienissä ja suurissa sorveissa.

Rungon Ø D: 58 mm

Hyötypituus B: 105 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 30 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Kärjen pituus C: 37 mm

Enimmäiskierrosluku: 4000 min⁻¹

Tekninen kuvaus

Rungon Ø D	58 mm
------------	-------

Hyötypituus B	105 mm
Enimmäiskierrosluku	4000 min ⁻¹
Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Morsekartio	MK5
suurin kärjen Ø 60° A	30 mm
Työkappaleen paino	1600 kg
Kärjen pituus C	37 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki