

Garant**Pyörivä keskiökärki 60°, Morsekartio: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320657 3
GTIN	4045197774149
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

- Varteen laakeroitu keskiöakseli läpikarkaistua terästä.
- Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.
- Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.
- Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
- Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.
- Koko työkalu karkaistu ja hiottu.

Kärkikulma 60°.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Sopii yhtä hyvin kaiken tyyppisiin sorveihin, rouhintaan ja hienosorvaukseen .

Rungon Ø D: 60 mm

Hyötypituus B: 95 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 24 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Kärjen pituus C: 36 mm

Enimmäiskierrosluku: 4300 min⁻¹

Tekninen kuvaus

Morsekartio	MK3
Enimmäiskierrosuku	4300 min ⁻¹
suurin kärjen Ø 60° A	24 mm
Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Hyötypituus B	95 mm
Kärjen pituus C	36 mm
Rungon Ø D	60 mm
Työkappaleen paino	400 kg
Tuotetyyppi	Keskityskärki