

**Garant****Pyörivä keskiökärki 60°, Morsekartio: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320657 5
GTIN	4045197774163
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

- Varteen laakeroitu keskiöakseli läpikarkaistua terästä.
- Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.
- Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.
- Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
- Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.
- Koko työkalu karkaistu ja hiottu.

Kärkikulma 60°.

**Kuvaus:**

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

**Käyttö:**

Sopii yhtä hyvin kaiken tyyppisiin sorveihin, rouhintaan ja hienosorvaukseen .

Rungon Ø D: 78 mm

Hyötypituus B: 118 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 32 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Kärjen pituus C: 47 mm

Enimmäiskierrosluku: 3200 min<sup>-1</sup>

**Tekninen kuvaus**

Työkappaleen paino	2000 kg
Enimmäiskierrosluku	3200 min <sup>-1</sup>
suurin kärjen Ø 60° A	32 mm
Rungon Ø D	78 mm
Kärjen pituus C	47 mm
Morsekartio	MK5
Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Hyötypituus B	118 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki