

Garant**Pyörivä keskiökärki vaihtopäille, Morsekartio: 2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320659 2
GTIN	4045197774347
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

- Varteen laakeroitu keskiöakseli läpikarkaistua terästä.
- Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.
- Tarkkamotoituksiset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.
- Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
- Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.
- Koko työkalu karkaistu ja hiottu.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Sopii yhtä hyvin kaiken tyyppisiin sorveihin, rouhintaan ja hienosorvaukseen .

Joustava käyttö vaihdettavien päiden ansiosta. Yleiskäyttöön CNC-koneiden revolvereissa ja vastakaroissa.

Erikoistarvike:

Vaihtopäät nro 320625–320631

Huomautus:

Hylsyjen vaihto avaintasoilla kiertämällä vastasuuntaan.

Rungon Ø D: 45 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Enimmäiskierros-luku: 5000 min⁻¹

Työkappaleen paino: 100 kg

Pituus 1: 43 mm

L₂: 10 mm

Tekninen kuvaus

Morsekartio	MK2
Enimmäiskierrosluku	5000 min ⁻¹
Rungon Ø D	45 mm
Työkappaleen paino	100 kg
Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Sopii värikoodiin	K12
Pituus 1	43 mm
L ₂	10 mm
Ulko-Ø D ₁	12 mm
varren Ø D ₂	20 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki

Tarvikkeet

Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 1	320625 1
Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 2	320625 2
Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 4	320625 4
Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 6	320625 6
Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 3	320625 3
Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 5	320625 5