

Garant**Pyörivä keskiökärki 60°, Morsekartio: 4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	321255 4
GTIN	4045197774422
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Kärkikulma 60°.

- **Pidennetty kärki ja kiristysmutteri, erityisesti CNC-koneisiin.**
- **Koko työkalu karkaistu ja hiottu.**
- **Erikoisrullalaakeri suurelle rasitukselle myös korkeilla kierrosluvuilla.**
- **Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.**
- **Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteensyn laakereihin.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Suurelle rasitukselle ja korkeille kierrosluvuille, erityisesti NC-koneille.

Huomautus:

Kiristysmutteri NC-koneille kärjen irrottamiseksi vastakärkipinolista.

Rungon Ø D: 60 mm

Hyötypituus B: 106 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 28 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,003 mm

Kärjen pituus C: 35 mm

Enimmäiskierrosluku: 10000 min⁻¹

Tekninen kuvaus

Suurin pyörintävirhe	0,003 mm
Rungon Ø D	60 mm
suurin kärjen Ø 60° A	28 mm
Työkappaleen paino	1200 kg
Morsekartio	MK4
Kärjen pituus C	35 mm
Hyötypituus B	106 mm
Enimmäiskierrosluku	10000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Keskityskärki