

Garant**Pyörivä sorvin keskiökärki vaihtokärjillä, Morsekartio: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	321335 5
GTIN	4045197774507
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

- **Koko työkalu karkaistu ja hiottu.**
- **Vaihdettavat kärjet.**
- **Runko ja kärki ovat muottiintaottuja ja karkaistuja.**
- **Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.**
- **Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteensyn laakereihin.**
- **Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morskartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Kuuden erilaisen kärjen johdosta soveltuu erityisesti erilaisten yksittäisten työkappaleiden valmistukseen.

Toimituksen sisältö:

1 keskiökärki nro 320659, kutakin 1 x kopiopistepuikko 60° / 30°, pieni kärkipistepuikko 60°, suuri kärkipistepuikko 60°, kartio 60°, onttokartio 60°, onttopistepuikko 60°.

Sisältää järjestelmäkotelon ja vaahtomuovialustan.

Erikoistarvike:

Katso vaihdettavat päät nrosta 320625 – 320631.

Rungon Ø D: 96 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,01 mm

Enimmäiskierrosluku: 2600 min⁻¹

Työkappaleen paino: 800 kg

Pituus 1: 72 mm

L₂: 14 mm

Tekninen kuvaus

Rungon Ø D	96 mm
L ₂	14 mm
Suurin pyörintävirhe	0,01 mm
Sopii värikoodiin	K24
Pituus 1	72 mm
Enimmäiskierrosluku	2600 min ⁻¹
Morsekartio	MK5
varren Ø D ₂	42 mm
Työkappaleen paino	800 kg
Ulko-Ø D ₁	24 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki