



Varsi-kierrejärsin 2×D, TiAlN, MF: 10X1



Tilaustiedot

Tilausnumero	139680 10X1
GTIN	4045197778260
Tuoteluokka	12J

Kuvaus

Malli:

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden järsintään (huomioitava tukeva kiinnitys).

Sis. jäähdytysaineen syöttö.

Huomautus:

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.

Muoto **HB**: tilaa **nrolla 139680 + 129100 HB**.

Muoto **HE**: tilaa **nrolla 139680 + 129100 HE**.

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
HammaslukuZ	3
varren $\varnothing D_s$	8 mm
Varren pituus L_s	36 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Kierteennousu	1 mm
Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,035 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Kierteen syvyys	20,5 mm
Kierteen koko	M10×1
Nimellis- $\varnothing D_c$	7,95 mm

Terän pituus L_c	20,5 mm
Pinnoitus	TiAlN
Kierrettyyppi	MF
Kierrettyyppi	MF-LH
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpireiällä
Värirengas	vihreä
Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre
Tuotetyyppi	Kierrejärsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	220 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	220 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	170 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	60 m/min	S
GG(G)	soveltuu	120 m/min	K
CuZn	soveltuu	180 m/min	N

Uni	soveltuu
märkä enintään	soveltuu
Palvelut	
Varrenhionta Tyyppi HE	129100 HE
Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB