



Pikakara tyyppi 625S Pienikokoinen, kapea, HSK-A 63, Kierrosluku: 50000min-1



Tilaustiedot

Tilausnumero	358875 50000
GTIN	2050001871725
Tuoteluokka	33I

Kuvaus

Malli:

Ilmakäyttöinen pikakara, tasaisen korkea kierrosluku mallista riippuen, myös kuormitettuna, 25 000 – 65 000 r/min. Teho enint. 1 kW.

Etu:

- **Suurempi työstönopeus pienemmillä työkaluilla.**
- **Suojaa konetta – pikakara tuottaa pyörimisnopeuden – koneen kara on paikallaan.**
- **Jatkuva käyttö integroidun ilmajähdytyksen ansiosta. Ei seisonta-aikoja.**
- **Parantaa työkalujen kestoikää.**
- **Erinomainen työkalujen pinnan laatu – pienempi jälkityöstön tarve.**

Käyttö:

Pikakarot nostavat lastuamis- ja syöttönopeutta. Käyttö erityisesti pienen läpimitan (6 mm) työkalujen kanssa.

Toimituksen sisältö:

Pikakara, kiristysholkki, kiristysholkin mutteri, avain, peitetulppa, ilmansuodatin, liitäntäletku.

Erikoistarvike:

Työkalun vaihtoistukka automaattiseen työkalun vaihtoon. Vain **ulkoisen** ilmansyötön kanssa – tilauksesta.

Huomautus:

Käytä kuivaa, puhdasta paineilmaa, n. 6,2 bar.

Muut karat tilauksesta: kaikki yleisimmät varsimallit, erilaiset teholuokat ja pyörimisnopeudet.

Tekninen kuvaus

Kierrosluku	50000 min ⁻¹
-------------	-------------------------

Varren pituus L ₁	55 mm
Ulko-Ø D	57,15 mm
Ulko-Ø D ₁	25 mm
Kokonaispituus L	25 mm
Ulottuma A	177 mm
tyyppi	625S
Lastuamisstrategia	HSC
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Tuotetyyppi	Pikakara