

Garant
TKM-jyrsin HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 5 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	202993 5
GTIN	4045197782793
Tuoteluokka	11X

Kuvaus

TKM-jyrsin HPC 5 mm Toleranssi, nimellis-Ø: e8
 Hammasluku Z: 4
 Nousukulma: 40 astetta
 syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora
 Varsi: DIN 6535 HB, h6
 Hammasluku Z: 4
 Terän pituus L_c : 9 mm
 Kokonaispituus L: 54 mm
 varren Ø D_s : 6 mm
 Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa: 0,4 mm
 Syöttö f_z uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm²: 0,025 mm

Tekninen kuvaus

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,4 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
varren Ø D_s	6 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Syöttö f_z särmäykseen INOXissa > 900 N/mm ²	0,025 mm
Kokonaispituus L	54 mm
Hammasluku Z	4
Terän pituus L_c	9 mm

Terän $\varnothing D_c$	5 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään INOXissa $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Nousukulma	40 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	$0,5 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Varsijyrsin