

HOLEX**Pyörivä keskiökärki 60°/30°, Morsekartio: 4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320673 4
GTIN	4062406200060
Tuoteluokka	32L

Kuvaus**Malli:**

- **Runko ja kärki ovat karkaistut.**
- **Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.**
- **Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.**
- **Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.**
- **Pidennetty kärki, kärkikulma 60 / 30°.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Sopii yhtä hyvin kaiken tyyppisiin sorveihin, rouhintaan ja hienosorvaukseen .

Pidennetty kärki mahdollistaa sorvausterän esteettömän kulun työkappaleen tason puolelta.

Sopii erityisesti kopiointisorvaukseen.

Rungon Ø D: 69 mm

Hyötypituus B: 116 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 32 mm

suurin kärjen Ø 30° A: 14 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,006 mm

Kärjen pituus C: 53 mm

Tekninen kuvaus

Työkappaleen paino	500 kg
Hyötypituus B	116 mm
Kärjen pituus C	53 mm
suurin kärjen \varnothing 30° A	14 mm
Morsekartio	MK4
Rungon \varnothing D	69 mm
Suurin pyörintävirhe	0,006 mm
Enimmäiskierrosluku	3800 min ⁻¹
suurin kärjen \varnothing 60° A	32 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki