



## Pyörivä keskiökärki 60°/30°, Morsekartio: 3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	320673 3
GTIN	4062406200039
Tuoteluokka	32L

### Kuvaus

#### Malli:

- Runko ja kärki ovat karkaistut.
- Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.
- Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.
- Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
- Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.
- Pidennetty kärki, kärkikulma 60 / 30°.

#### Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

#### Käyttö:

Sopii yhtä hyvin kaiken tyyppisiin sorveihin, rouhintaan ja hienosorvaukseen .

Pidennetty kärki mahdollistaa sorvausterän esteettömän kulun työkappaleen tason puolelta.

Sopii erityisesti kopiointisorvaukseen.

Rungon Ø D: 50 mm

Hyötypituus B: 94,5 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 25 mm

suurin kärjen Ø 30° A: 12 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,006 mm

Kärjen pituus C: 45 mm

### Tekninen kuvaus

suurin kärjen $\varnothing$ 30° A	12 mm
Enimmäiskierrosluku	5000 min <sup>-1</sup>
Työkappaleen paino	500 kg
Suurin pyörintävirhe	0,006 mm
Hyötypituus B	94,5 mm
suurin kärjen $\varnothing$ 60° A	25 mm
Morsekartio	MK3
Rungon $\varnothing$ D	50 mm
Kärjen pituus C	45 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki