



Pyörivä keskiökärki 60°, Morsekartio: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	320672 4
GTIN	4062406199951
Tuoteluokka	32L

Kuvaus

Malli:

- Runko ja kärki ovat karkaistut.
- Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.
- Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.
- Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
- Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.
- Kärkikulma 60°.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Sopii yhtä hyvin kaiken tyyppisiin sorveihin, rouhintaan ja hienosorvaukseen .

Rungon Ø D: 69 mm

Hyötypituus B: 103 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 32 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,006 mm

Kärjen pituus C: 40 mm

Enimmäiskierrosluku: 3800 min⁻¹

Tekninen kuvaus

Suurin pyörintävirhe	0,006 mm
----------------------	----------

Enimmäiskierrosluku	3800 min ⁻¹
Rungon Ø D	69 mm
Morsekartio	MK4
Työkappaleen paino	800 kg
Kärjen pituus C	40 mm
suurin kärjen Ø 60° A	32 mm
Hyötypituus B	103 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki