

**HOLEX****Pyörivä keskiökärki 60°/30°, Morsekartio: 6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320673 6
GTIN	4062406200275
Tuoteluokka	32L

**Kuvaus****Malli:**

- **Runko ja kärki ovat karkaistut.**
- **Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.**
- **Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.**
- **Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.**
- **Pidennetty kärki, kärkikulma 60 / 30°.**

**Kuvaus:**

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

**Käyttö:**

Sopii yhtä hyvin kaiken tyyppisiin sorveihin, rouhintaan ja hienosorvaukseen .

Pidennetty kärki mahdollistaa sorvausterän esteettömän kulun työkappaleen tason puolelta.

Sopii erityisesti kopiointisorvaukseen.

Rungon Ø D: 105 mm

Hyötypituus B: 169 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 50 mm

suurin kärjen Ø 30° A: 30 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,01 mm

Kärjen pituus C: 77,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Enimmäiskierrosluku	2800 min <sup>-1</sup>
Kärjen pituus C	77,5 mm
Morsekartio	MK6
Hyötypituus B	169 mm
Rungon Ø D	105 mm
Työkappaleen paino	2500 kg
suurin kärjen Ø 60° A	50 mm
suurin kärjen Ø 30° A	30 mm
Suurin pyörintävirhe	0,01 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki