



Pyörivä keskiökärki 60°, Morsekartio: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	320672 2
GTIN	4062406200244
Tuoteluokka	32L

Kuvaus

Malli:

- **Runko ja kärki ovat karkaistut.**
- **Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.**
- **Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.**
- **Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.**
- **Kärkikulma 60°.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Sopii yhtä hyvin kaiken tyyppisiin sorveihin, rouhintaan ja hienosorvaukseen .

Rungon Ø D: 50 mm

Hyötypituus B: 79 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 25 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,006 mm

Kärjen pituus C: 29,5 mm

Enimmäiskierrosluku: 5000 min⁻¹

Tekninen kuvaus

Kärjen pituus C	29,5 mm
-----------------	---------

Enimmäiskierrosluku	5000 min ⁻¹
Suurin pyörintävirhe	0,006 mm
Hyötypituus B	79 mm
suurin kärjen Ø 60° A	25 mm
Morsekartio	MK2
Rungon Ø D	50 mm
Työkappaleen paino	500 kg
Tuotetyyppi	Keskityskärki