

Garant**RNGN 120700, KU7415, Käyttöalue: S**

Tilaustiedot

Tilausnumero	255774 S
GTIN	4045197815552
Tuoteluokka	21H

Kuvaus

RNGN 120700 S Lastuamissärmän malli: 0,05 mm × 20°

Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 1 mm

Syöttö f : 0,3 - 0,5 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 300 m/min

Tekninen kuvaus

Käyttöalue	S
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1 mm
Lastuamissärmän malli	0,05 mm × 20°
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	300 m/min
Laji	KU7415
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	S
Syöttö f	0,3 - 0,5 mm/kierr,

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	Keramiikka
ISO-koodi-kääntöterä	RNGN 120700
Vaihtojen/terien lukumäärä	16
Tuotenimen määrite	KU7415
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	300 m/min	S
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	sopii rajoituksin		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		